

標準仕様

類 別 / 一 般 的 名 称		機械器具 (83) 医療用物質生成器 / 連続式電解水生成器
型	番	A29-01
販 売	名	レベラック SD501DX
定	格	AC 100-240 V 50-60 Hz 2.6-1.1 A 【日本国内：AC 100 V 50-60 Hz 2.6 A】
本 体 寸 法		高さ 33.4× 幅 28.0× 奥行 14.5 (cm)
本 体 重 量		約 5.4 kg
給 水 仕 様・接 続 方 法		分岐栓による原水・浄水の切り替え
使 用 可 能 水 質		水道水 (飲用適合の水)
使 用 可 能 水 圧		50 kPa ～ 450 kPa
電 解 槽	処 理 水 量	還 元 水：2.5-4.0 L / 分 (水道圧 100 kPa) 強 酸 性 水：0.6-1.2 L / 分 (水道圧 100 kPa)
	生 成 水 切 り 替 え	7 段階 還 元 水 3 段 階 (約 pH 8.5 ・ pH 9.0 ・ pH 9.5) 浄 水 (約 pH 7.0) 酸 性 水 (約 pH 6.0) 強 酸 性 水 (約 pH 2.5) 強 還 元 水 (約 pH 11.0)
	洗 浄 方 式	自動洗浄方式 (洗浄時期をマイコンで制御)
	電 極 材 質	チタン + 白金メッキ
	電 解 槽 使 用 可 能 時 間 の 目 安	累 積 約 500 時間
浄 水 フ ィ ル タ ー	ろ 材 の 種 類	粒状活性炭 + 亜硫酸カルシウム + 鉛除去活性炭
	遊 離 残 留 塩 素	総ろ過水量 6,000 L 以上 (除去率 80% JIS S3201 試験)
	初 期 塩 素 除 去	95%以上
	除 去 で き な い 成 分	原水中に溶けている金属イオン・塩分
	取 替 (交 換) 時 期 の 目 安	約 1 年間、または 6,000 L 通水で交換表示 (水質により異なります。)
連 続 使 用 水 温		5℃ ～ 35℃
電 解 促 進 液 (強 酸 性 水 生 成 時)		添加ポンプによる溶液添加方式
電 解 促 進 液 ン 補 充 サ イ		音声ガイダンス、液晶ディスプレイによるお知らせ
保 護 装 置		電流ヒューズ 6.3 A
検 知 装 置		温度上昇検知・熱水検知
電 源 コ ー ド の 長 さ		約 2 m
製 造 販 売 元 / 製 造 元		株式会社エナジックインターナショナル 大阪府交野市星田北1丁目40-1

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 電解処理能力及び浄水フィルターの寿命は水質や使用状況により大幅に変わる場合があります。